


# E11227

带插座连接电缆

ADOAO140MSS0010H10



停产产品 - 存档登录



应用	
特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 牵引链适用性
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [V]	< 30 DC
当前负载总数最大值 [A]	3
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
重量 [g]	1107.5
尺寸 [mm]	45 x 20 x 47
原材料	PUR
模制主体材料	PUR
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
牵引链适用性	有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径
	传播速度
	扭转应力
	min. 12.5 x 电缆直径
	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup>
	± 180 °/m
注释	
包装单位	1 件

# E11227



带插座连接电缆


ADOAO140MSS0010H10

## 电气连接

电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色,  $\varnothing$  10 mm; 8 x 0.34 mm<sup>2</sup> + 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>

## 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M16, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的



## 接口

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	不接线
R:	不接线
G:	不接线
M:	不接线
	芯线颜色:
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色