


E11345



连接电缆

VDOAH030MSS0005H03STGF030MSS

停产产品 - 存档登录



应用	
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [M]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级	III
当前负载总数最大值 [A]	3
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 68
机械技术数据	
原材料	PUR
模制主体材料	PUR
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
注释	
包装单位	1 件

E11345




连接电缆

VDOAH030MSS0005H03STGF030MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm



电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

