


E12402

带插座连接电缆

ADOGH080MSS0002K08



用于8针插座，核心颜色不规范。
 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。



应用		
特殊的性能		屏蔽的电缆
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	181.3
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E12402



带插座连接电缆


ADOGH080MSS0002K08

电气连接


电缆：2 m, PUR, 黑色, 屏蔽；8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 直型；译码：A; 成型体：TPU; 锁定：黄铜, 镀镍的；拧紧扭矩：1...1.5 Nm; 屏蔽连接电缆：已连接屏蔽



接口



	颜色符合DIN EN 60947-5-6标准
	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GY =	灰色
PK =	粉红色
OG =	桔黄色
VT =	紫色
WH =	白色
screen =	屏蔽