


E12490



以太网连接电缆

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



应用		
特殊的性能		屏蔽的电缆
设计		以太网电缆, D-coded
应用		交叉电缆; 电缆
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67; IP 20; (M12插头/RJ45插头)
机械技术数据		
重量	[g]	73.1
原材料		TPU / PA
模制主体材料		PA / TPU
滚花螺母的材料		模压铸锌, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头 M12		

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: PA; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



E12490



以太网连接电缆

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

电气连接

电缆: 0.5 m, PVC, 绿色, Ø 6.5 mm, 屏蔽: 2 x 2 x 0.38 mm²

接口



电气连接 - 插头 RJ45

接插件: 1 x RJ45, 直型; 成型体: TPU

