


E12495

带插座连接电缆
ADOGD040ZDS0005H04



应用		
特殊的性能		镀金触点
设计		电源电缆, T-coded
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 DC
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	545
尺寸	[mm]	15.4 x 15.4 x 52.8
原材料		PP
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		模压铸锌, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E12495



带插座连接电缆


ADOGD040ZDS0005H04

电气连接


电缆: 5 m, PUR, 黑色, Ø 8 mm; 4 x 1.5 mm²

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: T; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口



BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色