
E12505

带插座连接电缆

ADOAH120ZDS0010H12



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	1.5
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	623.5
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		模压铸锌，镀镍的
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 2 Mio.
	扭转应力	360 °/m
注释		
包装单位		1 件

E12505

带插座连接电缆

ADOAH120ZDS0010H12

电气连接


电缆：10 m, PUR, 无卤素，黑色，Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm²

电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 角型；成型体：PUR; 锁定：模压铸锌，镀镍的；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.7...0.9 Nm



接口



	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
GY/PK =	灰色/粉红色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色
RD/BU =	红色/蓝色