


E12512

带插头连接电缆

ASTGN040ZDS0010L04



应用		
特殊的性能		镀金触点
设计		以太网电缆, D-coded
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC/DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	686
尺寸	[mm]	15 x 15 x 47.3
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		模压铸锌, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E12512



带插头连接电缆

ASTGN040ZDS0010L04

电气连接


电缆: 10 m, PVC, 绿色, Ø 6.5 mm; 4 x 0.34 mm²

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



接口



芯线颜色 :
BU = 蓝色
OG = 桔黄色
WH = 白色
YE = 黄色