


# E12514



## Ethernet RJ45连接件

RJ45-Steckverbinder



### 工作条件

环境温度	[°C]	-10...60
外壳防护等级		IP 20

### 机械技术数据

重量	[g]	10.4
----	-----	------

### 注释


包装单位		1 件
------	--	-----

### 电气连接

绝缘位移端子: 0.34 mm<sup>2</sup>; 电缆护套: Ø 4.5...8 mm; AWG 22

### 电气连接 - 插座

接插件: 1 x RJ45, 直型



# E12514



## Ethernet RJ45连接件

RJ45-Steckverbinder

接口

