


E12517



用于阀门执行器的目标凸轮
PUCK 53MM BASIC



应用		
设计	用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337	
机械技术数据		
重量	[g]	60.5
凸轮直径	[mm]	53
孔间隔	[mm]	80
阀门驱动的轴高度	[mm]	30
原材料	凸轮： PA 6 黑色；金属件： 特种钢	
拧紧扭矩	[Nm]	2.5...3
附件		
供货范围	半圆头螺钉： 1 x M6 x 16, 特种钢	
注释		
包装单位	1 件	