


E12537



阻尼磁铁

MAGNET M3.2 HARD FERRITE



工作条件		
环境温度	[°C]	-40...250
机械技术数据		
重量	[g]	4
尺寸	[mm]	Ø 13 / L = 4
原材料		硬铁氧体 HF 24/23
磁场强度	[mT]	85
注释		
包装单位		1 件