


E12553



Y连接电缆
YDOGS040PLS0002H02



应用			
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；牵引链适用性	
无硅树脂		有	
电气数据			
工作电压		[V]	8...32 DC
防护等级			III
当前负载总数最大值		[A]	4
工作条件			
环境温度		[°C]	-40...85
环境温度变化		[°C]	-20...85
外壳防护等级			IP 67；（配合连接器插入）
机械技术数据			
重量		[g]	154.2
尺寸		[mm]	24 x 24 x 54
原材料			PA
中央分配器的端口数量			2
牵引链适用性			有
牵引链适用性		用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
		传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
		弯曲周期	> 5 Mio.
		扭转应力	± 180 °/m
注释			
包装单位			2 件

E12553



Y连接电缆


YDOGS040PLS0002H02

电气连接


电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.4 mm; 2 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 德驰接插件, 直型; 触头: 镀镍的



接口



BK = 芯线颜色 : 黑色
BN = 棕色