
E12562

Y连接电缆

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	8...32 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...80
环境温度变化	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 67；（配合连接器插入）
机械技术数据		
重量	[g]	213.8
原材料		PA; 插座：TPU 桔黄色；密封圈：FKM
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
中央分配器的端口数量		2
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
注释		
包装单位		1 件

E12562


Y连接电缆

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS


电气连接 - 德驰接插件

电缆：2 m, PUR, 无卤素，黑色，Ø 5.4 mm; 6 x 0.5 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

接口



接插件：1 x 德驰接插件，直型




E12562

Y连接电缆

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS

接口



电气连接 - 插座

电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.5 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

接插件: 2 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

