
## E12628

## 安装角度

VALVE BRACKET 30-50MM





应用		
设计		用于气动执行器的机械接口 VDI / VDE 3845
机械技术数据		
重量	[g]	454.5
安装支架的孔间距		80 x 30 / 130 x 30 mm
用于阀门驱动器的轴高度		30 / 40 / 50 mm
适用于轴径	[mm]	> 38
原材料		安装角度: 不锈钢(1.4404 / 316L); 轴适配器: 铝
附件		
供货范围		内六角头螺丝: 1 x M6 x 45, 特种钢
		内六角头螺丝: 8 x M5 x 8, 特种钢
		六角螺母: 8 x M5, 特种钢

## E12628

## 安装角度

VALVE BRACKET 30-50MM



注释	
包装单位	1 件