E12260

带插座连接电缆

ADOAH080MSS0010H08

用于8针插座，核心颜色不规范 。
请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表) 。



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	2; (...40 °C)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	613
尺寸	[mm]	28 x 15 x 38
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E12260

带插座连接电缆

ADOAH080MSS0010H08

电气连接

电缆：10 m, PUR, 无卤素，黑色，Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm²

电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 角型；译码：A; 成型体：PUR; 锁定：黄铜，镀镍的；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.7...0.9 Nm

接口



颜色符合DIN EN 60947-5-6标准
芯线颜色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GY =	灰色
PK =	粉红色
OG =	桔黄色
VT =	紫色
WH =	白色