


E12332



连接电缆

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点；屏蔽的电缆
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	612.5
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		模压铸锌，镀镍的
注释		
包装单位		1 件




连接电缆

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



电气连接

电缆: 15 m, PUR, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

