


E19902



Y型分配器

ZDO2H045MSS0010B05

停产产品 - 存档登录



电气数据		
工作电压	[M]	< 125 AC / < 150 DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		TPU
注释		
包装单位		1 件

E19902




Y型分配器

ZDO2H045MSS0010B05

电气连接

电缆: 10 m, PUR / PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接口



芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色