

E20776

卷轴上的丙烯酸光纤
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M



該產品即將/已停產

替代产品：E20774
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
机械技术数据		
重量	[g]	317
总长度	[mm]	50000; (可接线)
最小的弯曲半径	[mm]	10
光纤排列		●
光纤直径	[mm]	0.5

E20776



卷轴上的丙烯酸光纤

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

外径	[mm]	1
光纤材料		PMMA
光纤套材料		PE
附件		
供货范围		适配器：10 x OBF
注释		
包装单位		1 件