




应用		
功能原理		漫反射光电开关
应用		用于工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	330
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	200
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
机械技术数据		
重量	[g]	42.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
感应头长度	[mm]	25

E20051



漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-P-A-M6

总长度	[mm]	600; (+20 mm)
最小的弯曲半径	[mm]	20
光纤排列		①
光纤材料		玻璃
光纤头材料		铝
光纤套材料		PVC
附件		
供货范围		六角螺母: 2 x M6, 特种钢
		齿锁定垫圈: 2
		滚花螺母: 1 x M11
注释		
包装单位		1 件