




应用		
功能原理	漫反射光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	310
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	200
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	51.5
感应头版本		直型
感应头直径	[mm]	3
总长度	[mm]	600

E20056



漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-A-A-E3

最小的弯曲半径	[mm]	20; (用于固定安装)
光纤排列		①
原材料		适配器: ABS
光纤材料		玻璃
光纤头材料		铝
光纤套材料		铝
附件		
供货范围		E20102
注释		
包装单位		1 件