


E21138



以太网连接电缆

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS



应用		
特殊的性能		镀金触点；屏蔽的电缆
设计		以太网电缆, D-coded
电气数据		
工作电压	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	163.6
尺寸	[mm]	15 x 15 x 47.3
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		模压铸锌，镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E21138



以太网连接电缆

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



电气连接

电缆: 2 m, PVC, 绿色, 屏蔽; 4 x 0.34 mm²

接口



电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽

