


E21275



光电传感器安装组

O6 CLAMP BRACKET 12 MM



应用

设计

夹子安装

机械技术数据

重量

[g]

105.8

安装方式

杆式安装; (Ø 12 mm)

尺寸

[mm]

30.8 x 3 x 48.4

原材料

不锈钢(1.4571/316Ti)

附件

供货范围

气缸螺丝钉: 2 x M3 x 14

夹子

螺丝帽

螺母: M4

E21275



光电传感器安装组
O6 CLAMP BRACKET 12 MM

注释	
包装单位	1 件