


E2M200



用于视频输出的摄像机适配器电缆

ADAPTER CABLE M12-M16



应用

特殊的性能	无硅树脂；镀金触点
设计	具视频输出的摄像机 O2M20x
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[M]	< 60 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4

工作条件

环境温度	[°C]	-45...85
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

重量	[g]	72.4
安装螺纹		M16
原材料		外壳：PVC；密封圈：EPDM
滚花螺母的材料		PVC

注释


包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

电缆：0.6 m, PVC, 黑色, Ø 6 mm; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm² / AWG 26

电气连接 - 插头

接插件：1 x M12, 直型；译码：A；锁定：PVC；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.6...1.5 Nm




E2M200



用于视频输出的摄像机适配器电缆

ADAPTER CABLE M12-M16

接口



芯线颜色：
BK = 黑色
GY = 灰色
RD = 红色

电气连接 - 插座

接插件：1 x M16, 直型；译码：A；锁定：PVC；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.6...1.5 Nm

