


E2M203




用于视频输出的摄像机适配器电缆
CONNECTION CABLE M16 5M



应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
设计		具视频输出的摄像机 O2M20x
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 60 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-45...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	307.5
原材料		外壳：PVC；密封圈：EPDM
滚花螺母的材料		PVC
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件：1 x M16, 直型；译码：A；锁定：PVC；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.6...1.5 Nm



E2M203




用于视频输出的摄像机适配器电缆

CONNECTION CABLE M16 5M

电气连接

电缆: 5 m, PVC, 黑色, Ø 6 mm; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm² / AWG 26

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M16, 直型; 译码: A; 锁定: PVC; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

