


E2M231



使用1路模拟视频输入监控
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT



应用		
应用	监控至1个O2M2xx / O3M2xx摄像机	
电气数据		
工作电压	[V]	12...32 DC; (± 10%)
过压保护		有
摄像机电源	[mA]	2000; (± 10%)
输入		
视频输入	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
存储温度	[°C]	-40...125
储存湿度	[%]	< 75; (相对湿度)
保质期	[MON]	24
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击		15,3 G(rms) 频率范围 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz
机械技术数据		
重量	[g]	1202.5

E2M231



使用**1**路模拟视频输入监控
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT


原材料	外壳: ABS 黑色; 固定夹具: 铝 黑色
显示器/操作件	
显示器型号	彩色显示
显示屏大小	7"
注释	
注释	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
包装单位	1 件
电气连接 - 插座	
电缆: 2 m	
接插件: 1 x M16; 译码: A	
	

E2M231



使用1路模拟视频输入监控
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

接口



RD: L+
WH: L-
BU: 启动摄像机1
BN: 启动摄像机2
WH/YE: 启动摄像机3
GY: 启动摄像机4 转速表
YE: 手刹

1	同轴电缆芯 视频信号
2	同轴电缆屏蔽 视频GND
3	U+
4	0 V