


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



电气数据	
工作电压	[M] 12 DC; (±1,5V)
过压保护	有
工作条件	
环境温度	[°C] -40...85
存储温度	[°C] -40...125
储存湿度	[%] < 75; (相对湿度)
保质期	[MON] 24
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
重量	[g] 149
原材料	外壳: ABS 黑色
附件	
供货范围	保护盖
注释	
包装单位	1 件

E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

电气连接 - 插头

接插件: M16; 译码: A



MON

1	同轴电缆芯 视频信号
2	同轴电缆屏蔽 视频GND
3	不接线
4	不接线

电气连接 - 插座

接插件: M16; 译码: A



C1...3

1	同轴电缆芯 视频信号
2	同轴电缆屏蔽 视频GND
3	U+
4	0 V