



E2M251



E2M250 视频分离器的连接电缆
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



应用		
特殊的性能	无卤素；牵引链适用性	
设计	用于 MultiViewBox 的连接 E2M250	
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-45...85
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
重量	[g]	322.8
原材料	外壳：模压铸锌；密封圈：PBT	
滚花螺母的材料	模压铸锌	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于固定装置的弯曲半径	≥ 100 mm
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆：3.85 m, PUR, 无卤素，黑色，Ø 6 mm; 7 x 0.34 mm²		
电气连接 - 插座		
接插件：1 x M16, 直型；译码：A; 锁定：模压铸锌		



1	12 / 24 V DC 红色
2	GND 白色
3	IN 1 蓝色
4	IN 2 棕色
5	IN 3 白色/黄色
6	IN 4 灰色
7	不接线
8	不接线