


E30425



用于压力传感器的**Teach**按钮

TEACH BUTTON



应用		
设计		用于传感器 PM1xxx
电气数据		
工作电压	[V]	20...30 DC
输出		
负载最大值	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
MTTF	[年]	2927
机械技术数据		
重量	[g]	227
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
注释		
注释		如果示教功能已连接，没有IO-Link通信是可能的
包装单位		1 件

E30425




用于压力传感器的**Teach**按钮

TEACH BUTTON

电气连接

电缆: 0.9 m, PUR; 电缆长度最大值: 30 m; 传感器和示教按钮之间

接口



- 1 2线操作
 - 2 3线操作
 - OUT2 4...20 mA
- 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准