


E30130



过程传感器的焊接适配器
WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT



- 1 G1 内螺纹 Aseptoflex Vario
- 2 渗漏口
- 3 密封斜面



应用	
设计	带渗漏口
安装	适用于薄壁
抗压强度 [bar]	50
注意抗压强度	用于连接传感器和适配器
认证/测试	
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据	
重量 [g]	186
材料(接液部件)	不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4
传感器连接	G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario
系统接口	焊接适配器 Ø 50 mm
密封	密封圈
附件	
供货范围	O形环：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054
附件(可选)	O形环：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123
注释	
包装单位	1 件