


E30149



过程传感器的焊接适配器
WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT



- 1 G1 内螺纹 Aseptoflex Vario
- 2 渗漏口
- 3 密封斜面



应用		
设计		带渗漏口
安装		适用于薄壁
抗压强度	[bar]	25
注意抗压强度		用于连接传感器和适配器
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	156
材料(接液部件)		不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4
传感器连接		G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario
系统接口		焊接适配器 Ø 60 mm
密封		密封圈
附件		
供货范围		O形环：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054
附件(可选)		O形环：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123
注释		
包装单位		1 件