


E33402



工艺适配器三夹钳

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

应用		
抗压强度	[bar]	16
允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准）	[bar]	16
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	269
原材料	不锈钢(1.4435 / 316L)	
传感器连接	G 1/2 密封锥面	
系统接口	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4	
注释		
包装单位	1 件	