


E33702



工艺适配器三夹钳

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



CRN EC 1935/2004 FCM FDA

应用		
抗压强度	[bar]	16
允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准）	[bar]	16
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	231
材料(接液部件)	不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4	
传感器连接	G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario	
系统接口	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
密封	金属到金属	
卫生设备等级符合DIN 11866标准	H4	
注释		
包装单位	1 件	