




过程适配器牛奶管的电缆螺旋套管接头
ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



1 密封唇边

EC 1935/2004 FCM 

应用		
抗压强度	[bar]	40
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	199
材料(接液部件)	不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4	
传感器连接	G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario	
系统接口	牛奶管的电缆螺旋套管接头 DN40 (1,5") DIN 11851	
密封	金属到金属	
卫生设备等级符合DIN 11866 标准	H4	
注释		
包装单位	1 件	