
E33112

过程传感器的安装适配器

ADAPT IFM-CHERRY-BURELL 2

停产产品 - 存档登录



1 Aseptoflex螺纹
2 Aseptoflex密封边

应用		
抗压强度	[bar]	25
机械技术数据		
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接		Aseptoflex
系统接口		法兰 2"
接液部件的表面特性Ra/Rz		0.4 / 4
卫生设备等级符合DIN 11866标准		H4
注释		
包装单位		1 件