




过程适配器DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50



1 渗漏口



应用		
设计		带渗漏口
抗压强度	[bar]	25
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	380.5
材料(接液部件)		不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4
传感器连接		G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario
系统接口		Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS
密封		密封圈
附件		
供货范围		O形环：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054
附件(可选)		O形环：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123
		密封圈：1, 符合PEEK及FDA标准, E30124
注释		
包装单位		1 件