


E37640



温度传感器的保护管

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=250



应用		
设计		用于温度传感器 EL = 250 mm
抗压强度	[bar]	100
注意抗压强度		< 250 °C
机械技术数据		
重量	[g]	172.2
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
传感器连接		G 1/2 Ø 6 mm
系统接口		G 1/2
面板安装长度 EL	[mm]	224
孔长度	[mm]	250
注释		
包装单位		1 件