


E40107



用于过程传感器的旋入式适配器

Adapter SI/1 - 1/2NPT



CRN

应用

应用	用于工业应用
介质	液体和气体介质
抗压强度 [bar]	300
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar]	303

认证/测试

承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。

机械技术数据

重量 [g]	39
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接	M18 x 1,5 内螺纹
系统接口	螺纹连接 1/2" NPT
插入深度 [mm]	23; (传感器 SID, SFD, TN)

注释

包装单位	1 件
------	-----