


E40260



卡套式管接头

COMPRESSION FITTING G3/4



应用		
安装		卡套式管接头
抗压强度	[bar]	50
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	159.3
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM
传感器连接		Ø 8 mm
系统接口		螺纹连接 G 3/4
附件		
供货范围		密封圈
注释		
包装单位		1 件