


E40262



卡套式管接头

COMPRESSION FITTING 1/4" NPT



CRN

应用		
安装		卡套式管接头
抗压强度	[bar]	50
允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准）	[bar]	50
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	38.5
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接		Ø 8 mm
系统接口		螺纹连接 1/4" NPT
注释		
包装单位		1 件