


E43201



用于液位传感器的法兰盘

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



应用

设计	用于液位传感器 LR
安装	根据德国工业标准24557
储存罐压力 [bar]	-1...16

工作条件

环境温度 [°C]	0...80
-----------	--------

机械技术数据

重量 [g]	257.3
安装方式	根据德国工业标准24557
原材料	法兰：不锈钢(1.4305/303); 密封圈：丁晴橡胶
拧紧扭矩 [Nm]	6...9
传感器连接	螺纹连接 G 3/4 内螺纹
系统接口	法兰 Ø 90 mm

注释

包装单位	1 件
------	-----