


E43206



用于液位传感器的法兰盘
FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



应用		
设计		用于液位传感器 LR
安装		根据德国工业标准24557
储存罐压力	[bar]	-1...16
工作条件		
环境温度	[°C]	0...80
机械技术数据		
重量	[g]	266.8
安装方式		根据德国工业标准24557
原材料		法兰：不锈钢(1.4305/303); 密封圈：丁晴橡胶
拧紧扭矩	[Nm]	< 40
传感器连接		螺纹连接 3/4" NPT 内螺纹
系统接口		法兰 Ø 90 mm
注释		
包装单位		1 件