


E43215



液位传感器的同轴管

LR COAX TUBE G3/4 L1200



1 固定支架 用于对中心件

CRN

应用		
设计		用于液位传感器 LR
介质温度	[°C]	-40...200
抗压强度	[bar]	16
耐真空	[mbar]	-1000
允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准）	[bar]	16
机械技术数据		
重量	[g]	690
原材料	同轴管：不锈钢(1.4301/304); 密封圈：丁晴橡胶 增强纤维；对中心件：PPS 增强纤维；固定支架：不锈钢(1.4310/301)	
传感器连接	螺纹连接 G 3/4 内螺纹	
系统接口	螺纹连接 G 3/4 外螺纹	
结构长度	[mm]	1200
附件		
供货范围	密封圈：1	
注释		
包装单位	1 件	