


E43216



液位传感器的同轴管

LR COAX TUBE G3/4 L1400



1 固定支架 用于对中心件

CRN

应用	
设计	用于液位传感器 LR
介质温度 [°C]	-40...200
抗压强度 [bar]	16
耐真空 [mbar]	-1000
允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准） [bar]	16
机械技术数据	
重量 [g]	780
原材料	同轴管：不锈钢(1.4301/304); 密封圈：丁晴橡胶 增强纤维；对中心件：PPS 增强纤维；固定支架：不锈钢(1.4310/301)
传感器连接	螺纹连接 G 3/4 内螺纹
系统接口	螺纹连接 G 3/4 外螺纹
结构长度 [mm]	1400
附件	
供货范围	密封圈：1
注释	
包装单位	1 件