




1 固定支架 用于对中心件

CRN

| 应用                        |        |                                                         |
|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 设计                        |        | 用于液位传感器 LR                                              |
| 介质温度                      | [°C]   | -40...200                                               |
| 抗压强度                      | [bar]  | 16                                                      |
| 耐真空                       | [mbar] | -1000                                                   |
| 允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准） | [bar]  | 16                                                      |
| 机械技术数据                    |        |                                                         |
| 重量                        | [g]    | 440                                                     |
| 原材料                       |        | 同轴管：不锈钢(1.4301/304); 对中心件：PPS 增强纤维；固定支架：不锈钢(1.4310/301) |
| 传感器连接                     |        | 螺纹连接 G 3/4 内螺纹                                          |
| 系统接口                      |        | 螺纹连接 3/4" NPT 外螺纹                                       |
| 结构长度                      | [mm]   | 700                                                     |
| 注释                        |        |                                                         |
| 包装单位                      |        | 1 件                                                     |