


E60022



编码器的连轴节
COUPLING 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
- 2 深度 der Klemmnabe

机械技术数据		
重量	[g]	25.7
尺寸	[mm]	Ø 25 / L = 24
原材料		铝
拧紧扭矩	[Nm]	拧紧扭矩螺丝钉：120 Ncm
外部直径D	[mm]	25
内径1	[mm]	10
内径2	[mm]	10
夹紧轂的深度	[mm]	7
夹紧螺钉	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
长度	[mm]	24
机械最大值	[U/min]	8000
最大的轴向轴	[mm]	± 0,5
径向轴未对准时最大值	[mm]	± 0,3
最大角位移	[°]	± 4,0
注释		
注释	所列数据适用于23℃环境温度下具上述钻孔的连轴节。	
	径向、角度和轴向的偏移值在运行时不允许同时到达它们的最大值。	
包装单位	1 件	