


E60209



编码器的联轴节
COUPLING 25-95-10-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
- 2 深度 der Klemmnabe

机械技术数据

重量	[g]	33.4
尺寸	[mm]	Ø 25 / L = 32
原材料		铝
拧紧扭矩	[Nm]	拧紧扭矩螺丝钉: 120 Ncm
外部直径D	[mm]	25
内径1	[mm]	10
内径2	[mm]	9,525 mm / 3/8" / 3/8 inch
夹紧轂的深度	[mm]	8
夹紧螺钉	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
长度	[mm]	32
机械最大值	[U/min]	6000
最大的轴向轴	[mm]	± 0,5
径向轴未对准时最大值	[mm]	± 0,35
最大角位移	[°]	± 4,0

注释

注释	所列数据适用于23℃环境温度下具上述钻孔的联轴节。
	径向、角度和轴向的偏移值在运行时不允许同时到达它们的最大值。
包装单位	1 件