


E70583



AS-Interface 扁形电缆绝缘分接头

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



1 插图 (示例)



应用	
应用	AS-i电压至M12插座的分配
电气数据	
防护等级	III
每个模块/插槽最大电流负载 [A]	4
输出	
电气设计	AS-i
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...75
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
重量 [g]	83.1
原材料	外壳: PBT / PC
拧紧扭矩 [Nm]	1.65
附件	
附件(可选)	扁平电缆端盖:, E70413 热收缩软管:, E70113

E70583



AS-Interface 扁平电缆绝缘分接头

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL


注释

注释	扁平电缆不能与分配器连接。 请使用一个扁平电缆密封圈或热收缩盖，用于密封。
包装单位	1 件


电气连接

电缆: 0.6 m, PUR, Ø 4.3 mm; 2 x 0.34 mm²

接插件: M12; 译码: A; 成型体: PUR



接口



1	AS-i +
3	AS-i -