




AS-Interface扁平电缆绝缘分接头
FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



电气数据		
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
输出		
电气设计		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	60.5
原材料		外壳: PBT / PC; 螺栓: 不锈钢(1.4305/303)
拧紧扭矩	[Nm]	< 1.65
附件		
附件(可选)		扁平电缆端盖:, E70413 热收缩软管:, E70113
注释		
注释		扁平电缆不能与分配器连接。 请使用一个扁平电缆密封圈或热收缩盖, 用于密封。
包装单位		1 件

E70587




AS-Interface扁形电缆绝缘分接头


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

电气连接

接插件：M12; 译码：A; 成型体：PUR



接口



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +