


E70042



连接电缆

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

停产产品 - 存档登录



电气数据

工作电压 [V] 10...30 DC

工作条件

环境温度 [°C] -25...85

外壳防护等级 IP 67

机械技术数据

尺寸 [mm] 15 x 15 x 42

原材料 TPU

模制主体材料 TPU

滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的

注释

包装单位 1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



E70042




连接电缆

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

电气连接

电缆: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

