

E74801



玻璃光纤放大器
Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug



工作条件		
环境温度	[°C]	-40...80
机械技术数据		
重量	[g]	3060
总长度	[mm]	50000
最小的弯曲半径	[mm]	77
光纤排列		⦿
芯子直径	[mm]	0.05
光纤直径	[mm]	2 x 0.05
外径	[mm]	6
光纤材料		玻璃
光纤套材料		PU

E74801



玻璃光纤放大器
Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug

附件	
供货范围	插头: 4 x ST, 已接线
注释	
注释	已提供形状: 环
包装单位	1 件