


E75005



AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

FC Quick Connect M12



电气数据		
工作电压	[M]	< 42 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
存储温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
UL认证	电源	Class 2
机械技术数据		
重量	[g]	17.7
原材料		外壳: PA; O形环: FKM; 锁定螺母: 黄铜 镀镍的; 触点插脚: 青铜 镀锡的
注释		
注释		扁平电缆不得端接于设备上。
包装单位		1 件




AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

FC Quick Connect M12

电气连接

接插件：M12; 译码：A; 拧紧扭矩：0.4...0.6 Nm



如果已连接黄色AS-i扁平电缆	
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
如果已连接黑色扁形电缆	
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.